

Layout diagram leXsolar-BioEnergy Ready-to-go

Item-No.1710

Bestückungsplan leXsolar-BioEnergy Ready-to-go

Art.-Nr.1710



- | | |
|---|---|
| <p>1 24xL2-06-199 Stopper red
24xL2-06-199 Stopfen rot</p> <p>2 2xL2-01-120 Pot holder BioEnergy
2xL2-01-120 Töpfchenhalter BioEnergy</p> <p>3 2xL2-06-185 Timer
2xL2-06-185 Zeitschaltuhr</p> <p>4 1700-17 ID Tags
1700-17 ID Schildchen</p> <p>5 L2-02-046 Silicone tube 4mm
L2-02-046 Schlauch innen 4mm</p> <p>6 1700-12 Sprout Box
1700-12 Keimbox</p> | <p>7 L2-06-186 Pump
L2-06-186 Luftpumpe</p> <p>8 1700-06 Fertilizer
1700-06 Dünger</p> <p>9 1700-13 Box 6 L
1700-13 Box 6 L</p> <p>10 L2-06-191 Weight
L2-06-191 Waage</p> <p>11 1700-11 Tripod plant lighting with 17
1700-11 Stativ Pflanzenbeleuchtung mit 17</p> <p>12 50xL2-06-188 Net Cup Planter
50xL2-06-188 Gitternetztopf</p> |
|---|---|

Version number
Versionsnummer

III-01.24_L3-03-274_01.02.2016


Layout diagram leXsolar-BioEnergy Ready-to-go
 Item-No.1710
 Bestückungsplan leXsolar-BioEnergy Ready-to-go
 Art.-Nr.1710



- 13 1700-15 Seed set
1700-15 Samen-Set
- 14 2x1700-05 Expanded clay pebbles
2x1700-05 Blähtonkugeln
- 15 2xL2-04-194 Plant light
2xL2-04-194 Pflanzenlampe
- 16 L2-06-192 Tweezers
L2-06-192 Pinzette
- 17 1700-11 Tripod plant lighting with 11
1700-11 Stativ Pflanzenbeleuchtung mit 11
- 18 2xL2-06-187 Aeration stone
2xL2-06-187 Belüfungsstein

- 19 2xL3-01-012 Plastic box Grate 75 mm deep
2xL3-01-012 Kunststoffbox Grate 75 mm tief
- 20 L2-06-189 EC meter
L2-06-189 EC-Messgerät
- 21 L2-05-141 Hose clamp
L2-05-141 Schlauchklemme
- 22 L2-02-083 Y-switch 4 mm
L2-02-083 Y-Verteiler 4 mm
- 23 L2-06-200 Nebulizer
L2-06-200 Zerstäuber

Layout diagram leXsolar-BioEnergy Ready-to-go
 Item-No.1710
 Bestückungsplan leXsolar-BioEnergy Ready-to-go
 Art.-Nr.1710



- | | |
|--|---|
| <p>24 1700-09 Gas collecting container
1700-09 Gasauffanggefäß</p> <p>25 1700-10 Burner
1700-10 Brenner</p> <p>26 1700-14 Tripod
1700-14 Dreibein</p> <p>27 1700-07 Compost catalyst
1700-07 Kompostbeschleuniger</p> <p>28 1602-01 leXsolar-Base unit small
1602-01 leXsolar-Grundeinheit Small</p> <p>29 L2-06-190 Temperature logger
L2-06-190 Temperaturlogger</p> <p>30 1218-02 PEM-Fuel cell module
1218-02 PEM-Brennstoffzellenmodul</p> | <p>31 1100-27 Motor module without gear with L2-02-017 Propeller
1100-27 Motormodul ohne Getriebe mit L2-02-017 Propeller</p> <p>32 L2-06-075 Erlenmeyer flask 1000 mL
L2-06-075 Erlenmeyerkolben 1000 mL</p> <p>33 1700-16 Rubber stopper with tube
1700-16 Gummistopfen mit Schlauch</p> <p>34 L2-06-012 Test lead 25cm, black
L2-06-012 Messleitung 25cm, schwarz
L2-06-013 Test lead 25cm, red
L2-06-013 Messleitung 25cm, rot
2xL2-06-033 Short-circuit plug
2xL2-06-033 Kurzschlussstecker</p> <p>35 1700-08 Composter
1700-08 Komposter</p> |
|--|---|

Version number
 Versionsnummer

III-01.24_L3-03-274_01.02.2016